

Nilfisk Dryft

Micro-autolaveuse

| Hygiène parfaite des petits espaces

| Lave et sèche rapidement

| Agilité et facilité d'utilisation



Poignée tournante

Maintient votre main supérieure immobile, ce qui permet à la machine de tourner sans effort

Kits d'entretien

Changement rapide et facile de toutes les pièces réparables (moteur d'aspiration, électrovanne, lamelles...)

Réservoir de récupération magnétique

Facile à nettoyer et à vider

Support de tête étudié

Il suffit d'appuyer sur la pédale pour tenir Dryft à la verticale

Distribution efficace de l'eau

Nettoyage haute performance avec juste de l'eau, grâce à la vitesse de nettoyage de 4200 osc/min

Forme de tête brevetée à profil ultra bas

Nettoyage de précision, même sous les meubles bas

Pad / disque de nettoyage magnétique

Avec code couleur



NILFISK

Nilfisk Dryft

Composition et caractéristiques techniques

COMPOSITION ET EQUIPEMENTS STANDARDS :

Micro-autolaveuse DRYFT - 1 batterie

avec les accessoires en standard : 1 batterie Lithium Ion 25,2 V - 5 Ah, 1 kit chargeur batterie Lithium Ion - 24V 5A EU, 1 support plateau magnétique, 1 pad de nettoyage, 1 kit embouchure avec lamelle Linatex

58002000


Micro-autolaveuse DRYFT - 2 batteries

avec les accessoires en standard : 2 batteries Lithium Ion 25,2 V - 5 Ah, 1 kit chargeur batterie Lithium Ion - 24V 5A EU, 1 support plateau magnétique, 1 pad de nettoyage, 1 kit embouchure avec lamelle Linatex

FR16001745

Référence		58002000
Largeur de travail	mm	390
Hauteur de la tête de lavage	mm	50
Vitesse d'oscillation de la tête de lavage	tr/mn	4200
Tension	V	25.2
Puissance batterie	Wh	126
Autonomie puissance d'aspiration élevée	mins	60
Autonomie puissance d'aspiration basse	mins	75
Charge complète / 90% en charge	mins	95 / 60
Capacité du réservoir de solution	L	2,5
Capacité du réservoir de récupération	L	2,8
Dimensions machine en fonctionnement (L x l x H)	mm	430 x 230 x 1485
Poids brut (vide et avec batterie)	kg	7,3
Niveau de vibration au bras de l'utilisateur	m/s ²	<2,5
Niveau de pression acoustique au poste de travail	dBA	<70

COMMANDES DE REGLAGES :



NILFISK